

Školní sada nářadí, 43dílná pro mechaniky bez skládacího boxu, Počet kusů nářadí: 43



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	680265 43
GTIN	2050002003576
Třída artiklu	66H

Popis

Rozsah dodávky:

Magnetický držák: 3 ks č. 085915 vel. 20

GARANT posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Příložný úhelník: 1 ks č. 452600 vel. 100×70

Přesné pružinové hrotové kružidlo: 1 ks č. 457000 vel. 150

Rýsovací jehla rovná: 1 ks č. 458500

Ocelové měřítko: 1 ks č. 461805 vel. 300

GARANT svinovací metr: 1 ks č. 462210 vel. 2

Plochý pilník **DICK** sek 1: Po 1 ks. č. 510100 vel. 150; 250

Plochý pilník **DICK** sek 3: Po 1 ks. č. 510300 vel. 150; 250

Trojhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 511100 vel. 250

Trojhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 511300 vel. 200

Čtyřhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 512100 vel. 250

Čtyřhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 512300 vel. 150

Kulatý pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 514100 vel. 250

Kulatý pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 514300 vel. 200

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva: 5 ks č. 519400 vel. 100 a 5 ks vel. 120

Kartáč na pilníky: 1 ks č. 576000 vel. 115×40

GARANT plochý šroubovák: 1 ks č. 660030 vel. 5,5

PB Swiss Tools plochý sekáč: 1 ks č. 740900 vel. 150

PB Swiss Tools průbojník: Po 1 ks. č. 745300 vel. 3; 6

PB Swiss Tools důlčíky: 1 ks č. 748900 vel. 120

GARANT zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 500

Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 836010 vel. 200

Plochý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 837020 vel. 250

Svěrákové čelisti **GARANT** (pár): 1 ks č. 967711 vel. 125

Smeták na pracovní stůl: 1 ks č. 087553 vel. 280

Komfortní ochranné brýle **uvex**®, čiré: 1 ks č. 096504 vel. CLEAR

Ochrana sluchu: 1 ks. č. 097795 vel. STEEL

Kožené pracovní rukavice (pár): 1 ks č. 094055 vel. 10

Upozornění:

Dodává se neosazené.

Technický popis

Druh produktu	Sada náradí
---------------	-------------

Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Plochý škrabák Délka čepele 250 mm	837020 250
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Kulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	514100 250
Trojhranný dutý škrabák Délka čepele 200 mm	836010 200
Plochý pilník Délka bez stopky 150 mm	510100 150
Pérové kružítko s hroty Délka L 150 mm	457000 150
Plochý pilník Délka bez stopky 150 mm	510300 150
Průbojník, speciální kvalita chromovaný Ø hrotů 6 mm	745300 6
Zámečnické kladivo s ochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 500 g	750110 500
Dílenské smetáky Poly-Kokos® Délka 280 mm	087553 280
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/12 mm	748900 120/12
Ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096804 CLEAR

Průbojník, speciální kvalita chromovaný Ø hrotů 3 mm	745300 3
Plochý upínací magnet s vnitřním závitem Ø 20 mm	085915 20
Plochý pilník Délka bez stopky 250 mm	510300 250
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2 m	462210 2
Plochý pilník Délka bez stopky 250 mm	510100 250
Komfortní ochranné brýle uvex pheos cx2 Odstín skla brýlí CLEAR	096504 CLEAR
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 125 mm	967711 125
Rovná rýsovací jehla	458500
4hranný pilník Délka bez stopky 150 mm	512300 150
Pár rukavic hovězí kůže Velikost rukavice 10	094055 10
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096807 CLEAR
3hranný pilník Délka bez stopky 200 mm	511300 200
Kulatý pilník Délka bez stopky 200 mm	514300 200
3hranný pilník Délka bez stopky 250 mm	511100 250
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/10 mm	748900 120/10
4hranný pilník Délka bez stopky 250 mm	512100 250
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Příložný úhelník přesnost 2 Délka ramen 100X70 mm	452600 100X70
Plochý sekáč Celková délka 150 mm	740900 150
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Mušlový chránič sluchu Typ STEEL	097795 STEEL
Mušlový chránič sluchu Bilsom® Viking® Typ	097763
Pérové kružítko s hroty Délka L 150 mm	457005 150