

Garant**Dílenský vozík včetně sady univerzálního náradí, 174dílná pro 4 zásuvky, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	689000 1
GTIN	4062406158927
Třída artiklu	61H

Popis**Provedení:**

Kompaktní dílenský vozík nové řady GridLine se 7 zásuvkami, 4 z nich je osazeno dodaným kvalitním profesionálním náradím. Skládá se z následujících položek: Klíče, nástrčné klíče 1/2 palce, šroubováky, kleště, kladiva, pilníky, důlčíky, bity, úhlové šroubováky a doplňkové položky. Zbývající 3 zásuvky je možné obsadit individuálně. Univerzální sada náradí je přesně uložena v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své pevně definované místo v dílenském vozíku.

Odemykání zásuvek dílenského vozíku se provádí pomocí centrální odemykácí rukojeti v úchytné liště.

S každou zásuvkou 75 mm se vždy dodává 1 dělicí drážka č. 951510 vel. 75 a s každou zásuvkou 125 mm vždy 1 dělicí drážka č. 951510 vel. 125. Odkládací police je možné v případě potřeby vyměnit za jiné pracovní desky (např. bambus).

Provedení dílenského vozíku:

- **Velkoplošný. Praktický. Silná, protiskuzová a povrch šetřící odkládací police X-ABS.**
- **Systematická. Nedělitelná. 7 zásuvek poskytuje místo pro jakékoli množství nástrojů.**
- **Optický. Plný síly. Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.**

- **Mobilní. Stablní. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka s brzdou pro spolehlivý, klidný chod a bezpečnou stabilitu.**

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík: 1 ks č. 914540 vel. 7

Sada očkoplochých klíčů, 19dílná: 1 ks č. 952428 vel. 19

Sada plochých šroubováků a šroubováků Philipps, 13dílná: 1 ks č. 953432 vel. 13

Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, 30dílná: 1 ks č. 953747 vel. 30

Sada kladiv, 3dílná: Po 1 ks č. 750110 vel. 300; 500

1 ks č. 752520 vel. 40G

Sada kleští, 5dílná: 1 ks č. 954201 vel. 5

Sada pilníků, 5dílná: 1 ks č. 517411 vel. 200

Sada úhlových šroubováků pro Torx® a 6hran, 22dílná: 1 ks č. 953141 vel. 22

Sada sekáčů, průbojníků a vyrážeců závlaček, 10dílná: 1 ks č. 954652 vel. 10

Dílenské příslušenství, sada 63dílná: 1 ks č. 676040

1 ks č. 845020

1 ks č. 763030 vel. 205

Sada měřidel, 4dílná: 1 ks č. 410100 vel. 150

1 ks č. 461900 vel. 3

1 ks č. 466200 vel. 2

1 ks č. 081505 vel. 125

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Další systémy uložení nástrojů pro dílenský vozík najdete od č. 952048. Expedice osazeného dílenského vozíku 689000 vel. 1 je možná pouze v rámci EU.

Technický popis

Výška	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka	800 mm
Počet zásuvek	7
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka	500 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Upínací 4hran	1/2 palec
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Osazení	osazená
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

LED kapesní svítlnas bateriemi Typ 130 mm	081505 130
Sada bitů61 dílná	676040
LED kapesní svítlnas bateriemi Typ 125 mm	081505 125
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Svinovací metr Délka 3 m	461900 3
Sada šroubováků Počet nástrojů 13	953431 13
Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 5dílná, ve svinovacím pouzdrěkov Délka bez stopky 200 mm	517411 200
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetíse 3 čepelemi, 18 mm	845020
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 19	952428 19
Sada kleští Počet nástrojů 5	954201 5
Palička s nylonovými vložkami Pouzdro Ø / materiál 40G mm	752520 40G
Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček Počet nástrojů 10	954652 10
Úhlové klíče pro Torx® a 6hran Počet nástrojů 22	953141 22
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150

Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 500 g	750110 500
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 30	953747 30
Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí rovné, s nastavením šířky rozevření Celková délka 205 mm	763030 205
Dílenský vozík plně výsuvnými zásuvkami Počet zásuvek 7	914540 7
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Vyrážecí závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 8 mm	747000 8
Plochý sekáč Celková délka 200 mm	740500 200
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660030 3,5
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojetí Celková délka 160 mm	724840 160
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642325 13
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 953431	952001 953431
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250
Křížový sekáč Celková délka 200 mm	740600 200
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642325 22
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642325 27
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660030 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660030 2,5
	642325 16

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm 643229 14

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 5 mm 747000 5

Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952428 952001 952428

Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 200 mm 713440 200

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm 642325 12

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm 700940 180

Průbojní těžké provedení Ø hrotů 4 mm 745500 4

Průbojní těžké provedení Ø hrotů 3 mm 745500 3

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm 642325 32

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm 641029 130

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm 643229 12

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 3 667690 3

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm 660030 6,5

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm 642325 30

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1 667690 1

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 2 mm 747000 2

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm 642325 11

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm 642325 21

Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2 641629 1/2

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954201	952001 954201
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 0	667690 0
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953747	952001 953747
Sada úhlových klíčů pro Torx®, s přídržnou funkcí MagicSpring® Počet šroubováků 13	625025 13
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 10 mm	660030 10
Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 19	613610 19
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642325 24
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 6 mm	747000 6
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 3 mm	747000 3
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 8 mm	660030 8
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953141	952001 953141
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642325 19
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954652	952001 954652
	713040 200

Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 4 mm	747000 4
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642325 17
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642325 15
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642325 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 00	667690 00
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642325 10
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2 mm	660030 2
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642325 18
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642325 14
Krytka zámku pro GridLine Typ VA21	914227 VA21
Sada šroubováků Počet nástrojů 13	953432 13