

Školní sada nářadí, 43dílná pro mechaniky se skládacím boxem, Počet kusů nářadí: 43



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680264 43
GTIN	2050002003569
Třída artiklu	66H

Popis

Rozsah dodávky:

Magnetický držák: 3 ks č. 085915 vel. 20

GARANT posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Příložený úhelník: 1 ks č. 452600 vel. 100x70

Přesné pružinové hrotové kružidlo: 1 ks č. 457000 vel. 150

Rýsovací jehla rovná: 1 ks č. 458500

Ocelové měřítko: 1 ks č. 461805 vel. 300

GARANT svinovací metr: 1 ks č. 462210 vel. 2

Plochý pilník **DICK** sek 1: Po 1 ks. č. 510100 vel. 150; 250

Plochý pilník **DICK** sek 3: Po 1 ks. č. 510300 vel. 150; 250

Trojhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 511100 vel. 250

Trojhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 511300 vel. 200

Čtyřhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 512100 vel. 250

Čtyřhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 512300 vel. 150

Kulatý pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 514100 vel. 250

Kulatý pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 514300 vel. 200

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva: 2 ks č. 519400 vel. 100, 5 ks vel. 120 a 3 ks vel. 140

Kartáč na pilníky: 1 ks č. 576000 vel. 115x40

GARANT plochý šroubovák: 1 ks č. 660030 vel. 5,5

PB Swiss Tools plochý sekáč: 1 ks č. 740900 vel. 150
PB Swiss Tools průbojník: Po 1 ks. č. 745300 vel. 3; 6
PB Swiss Tools důlčiky: 1 ks č. 748900 vel. 120
GARANT zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 500
Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 836010 vel. 200
Plochý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 837020 vel. 250
Svěrákové čelisti **GARANT** (pár): 1 ks č. 967711 vel. 125
Smeták na pracovní stůl: 1 ks č. 087553 vel. 280
Komfortní ochranné brýle **uvex**[®], čiré: 1 ks č. 096504 vel. CLEAR
Ochrana sluchu: 1 ks. č. 097795 vel. STEEL
Kožené pracovní rukavice (pár): 1 ks č. 094055 vel. 10
Skládací box: 1 ks č. 693450 vel. 42

Upozornění:

Dodává se neosazené.

Technický popis

Druh produktu

Sada náradí

Příslušenství

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem Ø 20 mm	085915 20
Komfortní ochranné brýle uvex pheos cx2 Odstín skla brýlí CLEAR	096504 CLEAR
Plochý pilník Délka bez stopky 250 mm	510100 250
Trojhranný dutý škrabák Délka čepele 200 mm	836010 200
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 125 mm	967711 125
Plochý pilník Délka bez stopky 250 mm	510300 250
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/12 mm	748900 120/12
Plochý pilník Délka bez stopky 150 mm	510100 150
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300
Plochý sekáč Celková délka 150 mm	740900 150

Technický list

Pérové kružítko s hroty Délka L 150 mm	457000 150
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Průbojník, speciální kvalita chromovaný Ø hrotů 3 mm	745300 3
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/10 mm	748900 120/10
Zámečnické kladivo s ochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 500 g	750110 500
Plochý pilník Délka bez stopky 150 mm	510300 150
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Pár rukavic hovézí kůže Velikost rukavice 10	094055 10
Příložný úhelník přesnost 2 Délka ramen 100X70 mm	452600 100X70
Průbojník, speciální kvalita chromovaný Ø hrotů 6 mm	745300 6
Ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096807 CLEAR
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
4hranný pilník Délka bez stopky 150 mm	512300 150
Ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096804 CLEAR
Rovná rýsovací jehla	458500
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
3hranný pilník Délka bez stopky 250 mm	511100 250
4hranný pilník Délka bez stopky 250 mm	512100 250
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2 m	462210 2
Dílenské smetáky Poly-Kokos® Délka 280 mm	087553 280
Mušlový chránič sluchu Typ STEEL	097795 STEEL
Kulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	514100 250
Skládací box z polypropylenu Objem 42 l	693450 42
Kulatý pilník Délka bez stopky 200 mm	514300 200
Mušlový chránič sluchu Bilsom® Viking® Typ	097763
Plochý škrabák Délka čepele 250 mm	837020 250

Technický list

3hranný pilník Délka bez stopky 200 mm

511300 200

Pérové kružítko s hroty Délka L 150 mm

457005 150