

Garant GRIDLINE

**Výsuvné dno 75 kg, 26×20G, Vestavná výška: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930654 75
GTIN	4062406158934
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Výsuvná police s **100% vysunutím**. Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělicí drážky.

**Vhodné pro:**

Skříň přístavná 30×28G.

**Rozsah dodávky:**

Výsuvná police kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Není vhodné pro vestavbu do pojízdných pláštěů.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná hloubka	500 mm
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka	650 mm
Užitná šířka v G	26
Oblast použití	Skříň na náradí
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Vestavná výška	75 mm

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	Výsuvná police