

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Lamač třísek	WQ
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení