

**TNMG 160408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 510 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 510 m/min
Lamač třísek	PQ
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení