



Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky, Typ: 7116116H1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem.

- Bezúdržbový elektromotor POWER-Drive s vysokým točivým momentem a ochranou před přetížením.
- Mechanické nastavování utahovacího momentu, nastavitelné v 22 stupních, dodatečný vrtací stupeň.
- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.

- **Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.**
- **Vysokoproudové Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.**

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně 2x Li-Ion akumulátoru 18 V, vrtacího sklíčidla, nabíječky, klipsu na pásek, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	25 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	90 Nm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální otáčky 2. stupně	800 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální otáčky 3. stupně	1950 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	ASCM 18 QM
Hmotnost	2 kg
Maximální utahovací moment měkký	46 Nm
Obal	přepravní kufřík
Maximální otáčky 4. stupně	3850 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V

Typické použití	Heavy Duty
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky Typ 71161164	070200 71161164
Základní sada akumulátorů Typ 92604323	073832 92604323