


**CNMG 190616, Typ: CA515**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 190616 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 10 mm

Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 430 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	PH
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 430 m/min
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení