

**VNMG 160408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251754 CA515 |
| GTIN | 4960664678358 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

VNMG 160408 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 510 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Lamač třísek | PQ |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 105 - 510 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | P |
| Druh | CA515 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | VNMG 160408 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |