


**CNMG 120404, Typ: CA515**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120404 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Posuv  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 430 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 430 m/min
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení