

**Ruční lapovačka, 35×14×5 mm, Zrnitost: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558812 400
GTIN	4037073005119
Třída artiklu	53D

**Popis****Provedení:**

Brusné tělísko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm. Bor karbidové tělo s vysokou pevností hran i plochy.

**Použití:**

K ostření, obtahování, lámání a zaoblování ostří z tvrdokovu na soustružnických nožích, výstružnících, frézách, vrtácích atd. Též k jemnému opracování velmi tvrdých obrobků.

**Technický popis**

Šířka segmentu	14 mm
Výška segmentu	5 mm
Zrnitost	400
Stupeň jemnosti	jemný
Délka segmentu	35 mm
Celková délka	150 mm
Barva	zelená
Brusivo	Karbid bóru
Atribut názvu produktu	35×14×5 mm
Druh produktu	Ruční lapovačka

