

Ruční lapovačka, 35×14×5 mm, Zrnitost: 220**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558812 220
GTIN	4037073005102
Třída artiklu	53D

Popis**Provedení:**

Brusné tělísko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm. Bor karbidové tělo s vysokou pevností hran i plochy.

Použití:

K ostření, obtahování, lámání a zaoblování ostří z tvrdokovu na soustružnických nožích, výstružnicích, frézách, vrtácích atd. Též k jemnému opracování velmi tvrdých obrobků.

Technický popis

Šířka segmentu	14 mm
Celková délka	150 mm
Výška segmentu	5 mm
Délka segmentu	35 mm
Zrnitost	220
Stupeň jemnosti	střední
Barva	modrá
Brusivo	Karbid bóru
Atribut názvu produktu	35×14×5 mm
Druh produktu	Ruční lapovačka

