

**Ruční lapovačka, 35×14×5 mm, Zrnitost: 8000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558812 8000
GTIN	4037073001517
Třída artiklu	53D

**Popis****Provedení:**

Brusné tělíčko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm. Velmi tvrdý přírodní kámen bez pojiva (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran.

**Použití:**

K obtahování a konečnému leštění čepelí.

**Technický popis**

Zrnitost	8000
Celková délka	150 mm
Výška segmentu	5 mm
Šířka segmentu	14 mm
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Délka segmentu	35 mm
Barva	bílá
Brusivo	Křemenec Arkansas
Atribut názvu produktu	35×14×5 mm
Druh produktu	Ruční lapovačka