

**Garant****Vějířovitý brusný kotouč speed CER plochý, Ø 115 mm, Zrnitost: 120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	565234 120
GTIN	4062406159306
Třída artiklu	51M

## Popis

### Provedení:

- **Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přitlačný tlak.**
- **Brusný povlak pro studený brus.**
- **Robustní směšová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).**
- **Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.**

**speed** - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem třísek za časovou jednotku** a dlouhou životnost.

### Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

## Technický popis

Zrnitost	120
Popis tvaru	Plochý

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Aktivní brusný povlak, chladicí	ano
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		