

HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 565285 80 |
| GTIN | 4062406159450 |
| Třída artiklu | 52M |

Popis**Provedení:**

- Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
- Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.
- Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.****Použití:**

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Popis tvaru | šikmé |
| Ø otvoru | 22,23 mm |
| Ø kotouče | 125 mm |
| Brusivo | Zirkonkorund (ZA) |
| Zkratka brusiva | ZA |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 125 mm |
| Optimalizováno pro materiál | INOX |
| Optimalizováno pro materiál | ocel |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |