

**HOLEX****Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 100 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	565283 60
GTIN	4062406159375
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítláčny tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

**long life** - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost**. Otvor Ø 16 mm.

**Použití:**

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

**Technický popis**

Ø kotouče	100 mm
Popis tvaru	šikmé
Ø otvoru	16 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 100 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		