

HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 150 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	565286 80
GTIN	4062406159498
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

- Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
- Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.
- Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
- Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost**.**Použití:**

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Popis tvaru	šikmé
Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		