

**CC.T 09T304, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 380 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení