

**WNMG 080408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Třída artiklu	25E

**Popis**

WNMG 080408 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Posuv  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 435 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 435 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení