

**DCMT 11T308, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMT 11T308 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 390 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 390 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení