

**CC.T 060204, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Třída artiklu	25E

**Popis**

CC.T 060204 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 380 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 380 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení