

**VBMT 110308, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Třída artiklu	25E

Popis

VBMT 110308 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 390 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 390 m/min
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 110308
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení