

**DC.T 11T304, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T304 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 390 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 390 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení