


Protiskluzová rohož uzavřená 10 m role, Hloubka: 750mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	951908 750
GTIN	4063104000440
Třída artiklu	96M

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti).

Upozornění:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.

Technický popis

Délka	10000 mm
Hloubka	750 mm
Provedení	Metrové zboží
Označení výrobce	T-Tec Anti-R. role 0,75 × 10 m
Tloušťka	2,5 mm
Druh produktu	Protiskluzová rohož

