



Sada zástrčných hlavic s povlakem TiN pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 9-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	639506
GTIN	4000896051540
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**;
nástrčné hlavice dle **DIN 3124**.

Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozi ochranou.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 – M14.

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Uložení v: Smartcase s funkcí umístění

Technický popis

Počet dílů	9
------------	---

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Délka	185 mm
Šířka	153 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče