

Garant EASYFIX

**Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 4 mm, Užitná hloubka: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955525 50
GTIN	4062406195304
Třída artiklu	91F

**Popis****Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

**Vhodné pro:**

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

**Technický popis**

Materiál základní desky	plast
Typ základní desky	dvojitý
Materiál drátu	Ocel
Ø ocelového drátu	4 mm
Užitná šířka	20,5 mm
Užitná hloubka	50 mm
Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Řada	Easyfix

Atribut názvu produktu

Ø 4 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny