

Garant EASYFIX

Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 4 mm, Užitná hloubka: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955525 75
GTIN	4062406195335
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Technický popis

Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Typ základní desky	dvojitý
Užitná šířka	20,5 mm
Materiál základní desky	plast
Ø ocelového drátu	4 mm
Užitná hloubka	75 mm
Materiál drátu	Ocel
Řada	Easyfix
Atribut názvu produktu	Ø 4 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny