



## Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 77,7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný  $\varnothing$  upínání.

#### Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

### Technický popis

H	45,5 mm
H <sub>1</sub>	37,6 mm
D <sub>2</sub> nejmenší upínací $\varnothing$	29,3 mm
Upínací síla	44,5 kN
Vnější $\varnothing$ D <sub>1</sub>	77,7 mm
$\varnothing$ D <sub>4</sub>	M 6/92,5

Ø D <sub>3</sub>	M 16
Vnější Ø D	107,5 mm
Maximální utahovací moment	280 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn