

Garant EASYFIX

Držák Easyfix dvojitý 45°, Ø 6 mm, Užitná hloubka: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955540 100
GTIN	4062406195465
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Technický popis

Ø ocelového drátu	6 mm
Užitná hloubka	100 mm
Typ základní desky	dvojitý
Užitná šířka	43 mm
Materiál drátu	Ocel
Hákový tvar	Dvojitý hák 45°
Materiál základní desky	plast
Řada	Easyfix
Atribut názvu produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Hák do děrované stěny

