



## Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 103mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 103
GTIN	4046368384501
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný  $\varnothing$  upínání.

#### Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

### Technický popis

$\varnothing D_3$	M 16
$H_1$	37,6 mm
Vnější $\varnothing D$	132,9 mm
Upínací síla	44,5 kN
H	45,5 mm
$\varnothing D_4$	M 6/118

VnějšíØ D <sub>1</sub>	103 mm
D <sub>2</sub> nejmenší upínací Ø	29,3 mm
Maximální utahovací moment	280 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn