



## Upínač s dvojitým klínom, Závit M: M4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370010 M4
GTIN	4046368870509
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínom, včetně šroubu.
- Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

#### Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.

### Technický popis

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Závit M	M4
Výška H <sub>2</sub>	5,6 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran OK	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Upínací síla	2,2 kN
Maximální rozsah rozepření	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Maximální utahovací moment	3,4 Nm
Délka L	15,9 mm

Výška H	14,5 mm
Šířka B	12,3 mm
Druh produktu	Klínový upínač