



## Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 12,4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný  $\varnothing$  upínání.

#### Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

### Technický popis

D <sub>2</sub> nejmenší upínací $\varnothing$	7,2 mm
Upínací síla	4,2 kN
H	21,8 mm
$\varnothing$ D <sub>4</sub>	M 3/21
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	M 4
Vnější $\varnothing$ D	29,72 mm

VnějšíØ D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
Maximální utahovací moment	5 Nm
Maximální upínací dráha	0,25 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn