

Garant EASYFIX

Držák Easyfix zalomený 35°, Ø 6 mm, Užitná hloubka: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955550 100
GTIN	4062406195632
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Doporučení:

Velmi vhodné také pro upínání nástrčných hlavic.

Technický popis

Materiál drátu	Ocel
Ø ocelového drátu	6 mm
Užitná výška	54 mm
Materiál základní desky	plast
Hákový tvar	Jednoduchý hák 35°
Užitná hloubka	100 mm
Typ základní desky	jednoduše
Řada	Easyfix

Atribut názvu produktu

Ø 6 mm

Druh produktu

Hák do děrované stěny