



Excentrická upínka, Závit M: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370005 M6
GTIN	4046368503261
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Délka závitu L	12 mm
Rozměr A	7,8 mm
Výška kotouče H	4,8 mm
Upínací síla	3,4 kN
Šestihranný kotouč OK	16 mm
Závit M	M6
Dráha excentru S_1	1,3 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW_1	4 mm
Maximální utahovací moment	8,5 Nm

Druh produktu

Excentrická upínka