



Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 20
GTIN	4046368381500
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný \varnothing upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

Technický popis

$\varnothing D_3$	M 8
Vnější $\varnothing D_1$	20 mm
H	24,9 mm
$\varnothing D_4$	M 3/29
Upínací síla	11,1 kN
H_1	19 mm

D ₂ nejmenší upínací Ø	13,5 mm
Vnější Ø D	37,5 mm
Maximální utahovací moment	34 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn