



Upínač s dvojitým klínem, Závit M: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370010 M8
GTIN	4046368871001
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.

Technický popis

H ₁	25,4 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran OK	6 mm
Výška H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Upínací síla	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Závit M	M8
Maximální rozsah rozepření	26,9 mm
Maximální utahovací moment	14,5 Nm
Délka L	31,7 mm

Výška H	25,9 mm
Šířka B	24,8 mm
Druh produktu	Klínový upínač