



Excentrická upínka, Závit M: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370005 M10
GTIN	4046368503308
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Dráha excentru S_1	1,6 mm
Šestihranný kotouč OK	20 mm
Délka závitu L	20 mm
Závit M	M10
Rozměr A	10,2 mm
Upínací síla	9 kN
Výška kotouče H	6,4 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW_1	7 mm
Maximální utahovací moment	28 Nm

Druh produktu

Excentrická upínka