



Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 35,3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný \varnothing upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

Technický popis

$\varnothing D_3$	M 12
D_2 nejmenší upínací \varnothing	23 mm
H	31,8 mm
H_1	25,4 mm
Vnější $\varnothing D_1$	35,3 mm
Vnější $\varnothing D$	56 mm

Upínací síla	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
Maximální utahovací moment	150 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn