



## Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 51,5mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370015 51,5   |
| GTIN           | 4046368383504 |
| Třída artiklu  | 37M           |

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný  $\varnothing$  upínání.

#### Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

### Technický popis

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| $D_2$ nejmenší upínací $\varnothing$ | 29,3 mm  |
| $H_1$                                | 31,8 mm  |
| Vnější $\varnothing D_1$             | 51,5 mm  |
| $\varnothing D_3$                    | M 16     |
| $\varnothing D_4$                    | M 5/63,9 |
| H                                    | 39,6 mm  |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Upínací síla               | 44,5 kN     |
| Vnější Ø D                 | 75,5 mm     |
| Maximální utahovací moment | 280 Nm      |
| Maximální upínací dráha    | 0,38 mm     |
| Tolerance vnějšího Ø       | h9          |
| Druh produktu              | Upínací trn |