




Upínka Pitbull tupá, Závit M: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370030 M4
GTIN	4046368563302
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.**
- **Bezpečné, precizní upínání.**
- **Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.**

Tupé hrany pro obecné práce.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

Technický popis

Dráha svorky	0,4 mm
Materiál	ocel
Šířka svorky	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
Upínací síla	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm

Závit M	M4
H	9,9 mm
Výška H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Maximální utahovací moment	5,6 Nm
Druh produktu	Upínací systém přípravku