



Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 42mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 42
GTIN	4046368383009
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný \varnothing upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

Technický popis

H ₁	31,8 mm
D ₂ nejmenší upínací \varnothing	29,3 mm
\varnothing D ₄	M 5/55,9
Vnější \varnothing D	69,5 mm
Vnější \varnothing D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Upínací síla	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Maximální utahovací moment	280 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn