



## Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 27
GTIN	4046368382002
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný  $\varnothing$  upínání.

#### Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

### Technický popis

$\varnothing D_3$	M 10
$D_2$ nejmenší upínací $\varnothing$	18 mm
Upínací síla	20 kN
$H_1$	22,2 mm
H	28,6 mm
Vnější $\varnothing D_1$	27 mm

Vnější Ø D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
Maximální utahovací moment	60 Nm
Maximální upínací dráha	0,38 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn