



## Excentrická upínka, Závit M: M8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370005 M8
GTIN	4046368503285
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

#### Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

#### Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

### Technický popis

Upínací síla	3,6 kN
Závit M	M8
Šestihranný kotouč OK	20 mm
Délka závitu L	16 mm
Výška kotouče H	4,8 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW <sub>1</sub>	5 mm
Dráha excentru S <sub>1</sub>	1 mm
Rozměr A	10,2 mm
Maximální utahovací moment	11,3 Nm

Druh produktu

Excentrická upínka