



Upínač s dvojitým klínem, Závit M: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370010 M6
GTIN	4046368870752
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.

Technický popis

Vhodné pro vnitřní šestihran OK	5 mm
B ₁	16,1 mm
Výška H ₂	9,5 mm
Upínací síla	6,7 kN
Závit M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Maximální rozsah rozepření	20,3 mm
Maximální utahovací moment	14,3 Nm
Délka L	23,8 mm

Výška H	19 mm
Šířka B	18,6 mm
Druh produktu	Klínový upínač