



Excentrická upínka, Závit M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370005 M12
GTIN	4046368503322
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Závit M	M12
Dráha excentru S_1	2 mm
Šestihranný kotouč OK	25 mm
Délka závitu L	25 mm
Upínací síla	18 kN
Rozměr A	12,7 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW_1	8 mm
Výška kotouče H	9,5 mm
Maximální utahovací moment	88 Nm

Druh produktu

Excentrická upínka