



Upínač s dvojitým klínem, Závit M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370010 M12
GTIN	4046368871506
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.

Technický popis

Upínací síla	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Závit M	M12
Maximální rozsah rozepření	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Výška H ₂	19 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran OK	10 mm
Maximální utahovací moment	38,4 Nm
Délka L	47,6 mm

Výška H	38,6 mm
Šířka B	37,3 mm
Druh produktu	Klínový upínač