



Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 14,2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný \varnothing upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

Technický popis

D ₂ nejmenší upínací \varnothing	12,2 mm
Vnější \varnothing D ₁	14,2 mm
Upínací síla	8,5 kN
H	24,9 mm
Vnější \varnothing D	31,5 mm
\varnothing D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Maximální utahovací moment	17 Nm
Maximální upínací dráha	0,33 mm
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn