

**Stavitelný klíč rychle přestavitelný, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	813920 300
GTIN	3662424092220
Třída artiklu	83H

Popis**Provedení:**

Ergonomický tvar, pochromovaný. Úhel otevření 22,5°. Rychlý mechanismus nastavení šetřící čas. S metrickým i palcovým **měřtkem** u svěrné čelisti.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Technický popis

Celková délka	300 mm
Maximální velikost klíče	41 mm
Celková délka	12 palec
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.100
Norma	DIN 3117
Nastavení otevření	22,5 stupeň
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne
Dělení stupnice	ano
Opláštění rukojeti	ne
Druh produktu	Stavitelné klíče

