




Upínka Pitbull tupá, Závit M: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370030 M10
GTIN	4046368563753
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.
- Bezpečné, precizní upínání.
- Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.

Tupé hrany pro obecné práce.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

Technický popis

Dráha svorky	1,7 mm
Šířka svorky	25,4 mm
Výška H ₂	6,3 mm
Závit M	M10
Upínací síla	26 kN
H	18,03 mm

Materiál	ocel
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
Maximální utahovací moment	40 Nm
Druh produktu	Upínací systém přípravku