

Garant**Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 40**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 565264 40 |
| GTIN | 4062406162375 |
| Třída artiklu | 51M |

Popis

Provedení:

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

| | |
|-------------|----------|
| Popis tvaru | šikmé |
| Zrnitost | 40 |
| Ø kotouče | 115 mm |
| Ø otvoru | 22,23 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Brusivo | Zirkonkorund (ZA) |
| Zkratka brusiva | ZA |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 115 mm |
| Optimalizováno pro materiál | INOX |
| Optimalizováno pro materiál | ocel |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |